



Vályús billencs RAL 7016 leeresztő csappal, Vályú úrtartalma: 450l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919923 450
GTIN	4017976247021
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyszállal.

A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.

Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.

2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyszállal kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap

szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat manuálisan indítható.

Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Kerék anyaga	TPE
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrővel
Hossz	1374 mm
Targoncavilla nyílás C méret	603 mm
Targoncavilla nyílás D méret	72 mm
Billentőperem magasság kerekkel	733 mm
Súly	83 kg
Csörlő	nem
Targoncavilla nyílás A méret	194 mm
Szín	antracitszürke RAL 7016
Olajzáró hegesztésű	igen
Kerekek száma	4
Doboz méretei, hossz	1214 mm
Teherbírás	750 kg
Edény űrtartalma	450 l
Szabvány	EN 1757-3
Doboz méretei, magasság	708 mm
Magasság	1072 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B	203 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	194 mm
Billenthető mechanika	manuális
Kerék Ø	200 mm
Billentés biztosítás	igen
Targoncanyílás belső mérete, magasság	72 mm
Doboz méretei, szélesség	669 mm
Szélesség	730 mm
Targoncavilla nyílások	igen
Termék fajtája	Billenthető edény

