

**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148150 4
GTIN	4045197814906
Árucikk kategória	12L

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél házzal és tömör acél markolatokkal.**

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 5,5 - 16 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M9 – M27

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 7 - 20 mm

Teljes hossz: 470 mm

Műszaki leírás

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	7 - 20 mm
Teljes hossz	470 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M9 – M27
Befogási tartomány □	5,5 - 16 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas