



## Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	148150 3
GTIN	4045197814890
Árucikk kategória	12L

### Leírás

#### Kivitel:

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél házzal és tömör acél markolatokkal.**

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 4,9 - 12 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M5 – M20

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 6,5 - 15 mm

Teljes hossz: 385 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz	385 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M5 – M20
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	6,5 - 15 mm
Befogási tartomány □	4,9 - 12 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas