

**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 1.1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148150 1.1/2
GTIN	4045197814876
Árucikk kategória	12L

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél házzal és tömör acél markolatokkal.**

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 2 - 8 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M1 – M12

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Teljes hossz: 200 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Befogási tartomány □	2 - 8 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M1 – M12
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas