



## Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	148150 1
GTIN	4045197814869
Árucikk kategória	12L

### Leírás

#### Kivitel:

Edzett szorítópozákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél házzal és tömör acél markolatokkal.**

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 2 - 6,3 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M1 – M10

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Teljes hossz: 175 mm

### Műszaki leírás

Kézi menetfúró DIN 352	M1 – M10
Befogási tartomány □	2 - 6,3 mm
Teljes hossz	175 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas