


**Garant****Nagyoló-simító homlok-palástmaró NF, bevonat nélkül, Ø×szélesség js16:  
40X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	182500 40X32
GTIN	4045197096906
Árucikk kategória	11U

**Leírás****Kivitel:****Hátraköszörült profil.** A széles fogbordák profilváltoztatás nélkül gyakran utánkösörülhetnek.**Figyelem:** $f_z$  ha  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .**Műszaki leírás**

Furat Ø H7	16 mm
Fogak száma Z	6
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	32 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5

Szabvány	DIN 1880 T1
Maróprofil	NF
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	27 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	18 m/min	M
CuZn	alkalmas	45 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		