


Garant**Homlok-palástmaró W, bevonat nélkül, Ø×szélesség js16: 40X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	181700 40X32
GTIN	4045197096579
Árucikk kategória	11U

Leírás**Kivitel:**

A marók a paláston és a homlokoldalon forgácsolnak.

Felhasználás:

W típus = Ritka fogazat, 40°-os spirál.

Figyelem:

f_z ha $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	3
Vágóél Ø D _c	40 mm
Furat Ø H7	16 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	32 mm
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1880 T1
Típus	W
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	40 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	150 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		