

Garant**Rugalmas befogó, fix, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360060 1
GTIN	4045197816139
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Acél alaptest integrált tömör acél kúppal.**
- **Mechanikus szorító mechanizmus.**
- **Az oldalsó szorítócsavar meghúzásával az alkatrészt a megfelelő befogócsappal a 2 szorítóék axiálisan lehúzza és rögzíti.**
- **Rögzítés szorítókörmökkel, T-horonycsappal vagy nullponti befogórendszerrel lehetséges a 360066 sz. befogócsap segítségével.**
- **A furat a nullponti befogórendszerhez már rendelkezésre áll.**

A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Egyszerű és pontos pozicionálás a gépasztalon. Komplex alkatrészek befogása pl. a formagyártás területén.

Opcionális tartozék:

360025 sz. befogócsap a 120 mérethez, 656050 sz. 60 méretű nyomatékkulcs, 360068 sz. magasító elem.

Műszaki leírás

Típus	1
Hossz L	144 mm
Magasság H	100 mm
Külső Ø D	80 mm
Szélesség B	99 mm
Forgatónyomaték	10 Nm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Szorítóelem

Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12	360025 18M12
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10	360025 16M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 60 Nm	656050 60
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8	360025 16M8
Magasított test Típus 1	360068 1