

**Garant****Rugalmas befogó, fix, Típus: 2****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 360060 2      |
| GTIN              | 4045197816122 |
| Árucikk kategória | 310           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Acél alaptest integrált tömör acél kúppal.**
- **Mechanikus szorító mechanizmus.**
- **Az oldalsó szorítócsavar meghúzásával az alkatrészt a megfelelő befogócsappal a 2 szorítóék axiálisan lehúzza és rögzíti.**
- **Rögzítés szorítókörmökkel, T-horonycsappal vagy nullponti befogórendszerrel lehetséges a 360066 sz. befogócsap segítségével.**
- **A furat a nullponti befogórendszerhez már rendelkezésre áll.**

A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

**Felhasználás:**

Egyszerű és pontos pozicionálás a gépasztalon. Komplex alkatrészek befogása pl. a formagyártás területén.

**Opcionális tartozék:**

360025 sz. befogócsap a 120 mérethez, 656050 sz. 60 méretű nyomatékkulcs, 360068 sz. magasító elem.

## Műszaki leírás

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Hossz L         | 144 mm      |
| Forgatónyomaték | 10 Nm       |
| Szélesség B     | 99 mm       |
| Külső Ø D       | 80 mm       |
| Magasság H      | 125 mm      |
| Típus           | 2           |
| Sorozat         | ZeroClamp   |
| Termék fajtája  | Szorítóelem |

## Tartozék

|   |              |
|---|--------------|
| Magasított test Típus 1                                     | 360068 1     |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8              | 360025 16M8  |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16             | 360025 18M16 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12             | 360025 18M12 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10             | 360025 25M10 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10             | 360025 16M10 |
| ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10             | 360025 12M10 |
| Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 60 Nm | 656050 60    |