

**Garant****Több munkadarabos befogósín 120, Sínhossz: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360110 800
GTIN	4045197815934
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- Minden működő felület precíziós köszörüléssel, párosítási pontosság 0,03mm.
- Az alapsínnek és a pófák indukciós edzéssel.
- Kompakt moduláris felépítés, nagy szorítóerő max. 40 kN, maximális meghúzási nyomaték 50 Nm.
- Alapkivitelben rögzítőfurat kialakítás GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez (alapméret 200mm), befogó- / raszterlapokkal vagy szorítókörmökkel lehetséges.
- Az alapsín felületén található vonalzó a szorító rátétek gyors, ismételhető pozicionálását teszi lehetővé a befogósín fogazásában.
- Alapméretek változtatása keresztirányú összekötőkkel lehetséges.
- Hagyományos és Grip befogás lehetséges.
- Befogás tartomány egyénileg hosszabbítható.
- Egyszerű befogás nyomatékkulcs segítségével.

**Felhasználás:**

- 5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.
- Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon ill. befogótornyon.

**Opcionális tartozék:**

A különböző befogópófákat, mágnesléceket, munkadarab ütközőket lásd a 360112 – 360129sz., a nyomatékkulcsokat a 656050sz. 60méret, a befogó csapokat a 360025sz. 18M16méret, a befogókörmöt a 360127 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Szélesség B	120 mm
Magasság H	60 mm
Sínhossz	800 mm
Hossz L	800 mm
Termék fajtája	Befogósín

## Tartozék

Fogóbetét Típus GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Alappofa Típus F	360119 F
Alappofa Típus P	360119 P
Leszorító pofa Pofaszélesség 120 mm	360114 120
Befogóöröm készlet6 darabos	360127
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
Rátétpofa alu Pofaszélesség 120 mm	360122 120
Párhuzam szorítópofa Pofaszélesség 120 mm	360115 120
HM bevonatú előtétpofa Pofaszélesség 120 mm	360124 120
Fogóbetét Típus GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Rátétpofa Anyag STAHL	360162 STAHL
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 60 Nm	656050 60
Fix pofa Pofaszélesség 120 mm	360116 120