


**Garant****Homlok-palástmaró H, bevonat nélkül, Ø×szélesség js16: 60X60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	181100 60X60
GTIN	4045197096418
Árucikk kategória	11U

**Leírás****Kivitel:**

A marók a paláston és a homlokoldalon forgácsolnak.

**Felhasználás:**

**H típus** = Finom fogazat, 20°-os spirál.

**Figyelem:**

A 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60, méretek csak a hosszanti horony segítségével foghatók be.

$f_z$  ha  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	60 mm
Furat Ø H7	27 mm
Fogak száma Z	12
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	60 mm
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 841
Típus	H
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	20 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	22 m/min	P
GG(G)	alkalmas	20 m/min	K
CuZn	alkalmas	45 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		