


Garant**Homlok-palástmaró H, bevonat nélkül, Ø×szélesség js16: 90X35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	181100 90X35
GTIN	4045197096449
Árucikk kategória	11U

Leírás**Kivitel:**

A marók a paláston és a homlokoldalon forgácsolnak.

Felhasználás:

H típus = Finom fogazat, 20°-os spirál.

Figyelem:

A 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60, méretek csak a hosszanti horony segítségével foghatók be.

f_z ha $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	90 mm
Furat Ø H7	27 mm
Fogak száma Z	16
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	35 mm
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 841
Típus	H
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	20 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	22 m/min	P
GG(G)	alkalmas	20 m/min	K
CuZn	alkalmas	45 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		