

**Garant****Íves reteszhorony-maró, bevonat nélkül, Ø DC × LC h11 × e8: 25,5X8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 194010 25,5X8 |
| GTIN              | 4045197109330 |
| Árucikk kategória | 11W           |

**Leírás****Kivitel:**

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületen alakösörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban. Különleges felületkezelés.

**Figyelem:**

Íves reteszhoronyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis horonyok marásához.

**Műszaki leírás**

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Íves reteszekhez DIN 6888                                    | 8,0×10,0 mm    |
| Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,08 mm        |
| Vágóél Ø $D_c$                                               | 25,5 mm        |
| Fogak száma Z                                                | 10             |
| Szár Ø $D_s$                                                 | 10 mm          |
| Teljes hossz L                                               | 63 mm          |
| Élhossz $L_c$                                                | 8 mm           |
| Bevonat                                                      | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag                                                | HSS Co 5       |
| Szabvány                                                     | DIN 850 D/F    |
| Maróprofil                                                   | keresztfogazás |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tűrés névleges Ø   | e8                 |
| Fogásvételi irány  | vízszintes         |
| Szár               | DIN 1835 B, h6-tal |
| belső hűtés        | nem                |
| Szártűrés          | h6                 |
| Sarokletörés szöge | 90 fok             |
| Színes gyűrű       | Nincs              |
| Termék fajtája     | Horonymaró         |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                | feltételesen alkalmas | 250 m/min      | N       |
| Alu (rövid forgácsú)         | alkalmas              | 70 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 35 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 28 m/min       | P       |
| GG(G)                        | feltételesen alkalmas | 22 m/min       | K       |
| CuZn                         | feltételesen alkalmas | 35 m/min       | N       |
| Uni                          | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |                |         |