

Garant**Íves reteszhorony-maró, bevonat nélkül, Ø DC × LC h11 × e8: 13,5X2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	194010 13,5X2
GTIN	4045197109163
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületen alaköszörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban. Különleges felületkezelés.

Figyelem:

Íves reteszhoronyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis horonyok marásához.

Műszaki leírás

Íves reteszekhez DIN 6888	2,0×5,0 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Vágóél Ø D_c	13,5 mm
Fogak száma Z	10
Szár Ø D_s	10 mm
Teljes hossz L	56 mm
Élhossz L_c	2 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 850 D/F
Maróprofil	keresztfogazás

Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Horonymaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	22 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		