


**Garant****Homlok-palástmaró W, bevonat nélkül, Ø×szélesség js16: 80X45mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	181700 80X45
GTIN	4045197096609
Árucikk kategória	11U

**Leírás****Kivitel:**

A marók a paláston és a homlokoldalon forgácsolnak.

**Felhasználás:**

**W típus** = Ritka fogazat, 40°-os spirál.

**Figyelem:**

$f_z$  ha  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Furat Ø H7	27 mm
Fogak száma Z	4
Előtolás $f_z$ szélézéshez acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	45 mm
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1880 T1
Típus	W
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	40 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	150 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		