

**Garant****Nagyoló homlok-palástmaró NR, TiN, Ø×szélesség js16: 40X32 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	182220 40X32
GTIN	4045197096791
Árucikk kategória	11U

**Leírás****Kivitel:****Hátraköszörült profil.**

**Nagyoló maró** gömbölyű recés profillal.

**Figyelem:**

$f_z$  ha  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Furat Ø H7: 16 mm

Fogak száma Z: 6

Előtolás  $f_z$  szélezéshez acélban  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	6
Furat Ø H7	16 mm
Vágóél Ø $D_c$	40 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	32 mm

Bevonat	TiN
Szerszámananyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1880 T1
Maróprofil	NR
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	27 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró