

Garant**T-horonymaró, bevonat nélkül, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	194030 12,5X6
GTIN	4045197109538
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

A maró a paláston és mindkét oldalon vág. A váltakozóan ferde állású fogak (keresztfogazás) következtében nagy vágási teljesítmény érhető el.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok felfogó asztalokba és készülékekbe történő marásához.

Műszaki leírás

DIN 650T-hornyokhoz	6 mm
Előtolás f_z acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Vágóél Ø D_c	12,5 mm
Fogak száma Z	6
Nyak Ø D_1	5 mm
Szár Ø D_s	10 mm
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L_c	6 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS Co 5
Maróprofil	keresztfogazás

Tűrés névleges Ø	d11
Spirálszög	15 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Horonymaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	22 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		