



## Digitális mérőóra Bluetooth leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	404300 100
GTIN	
Árucikk kategória	40N

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus ház nagyméretű kijelző mezővel. Takarékos üzemmód, automatikus visszakapcsolódással, **abszolút rendszerrel**. Min/Max/Delta, tűrés, átszámítási faktor, AutoOff. Tetszőleges érték **előzetes méretbeállítás (Preset)**. Két vonatkozási érték tárolható. Számláló irányváltás.

Kompatibilis a **HCT** (Hoffmann Group ConnectedTools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

#### Különleges tartozék:

Adatkábel 498948 sz., elemelő kar 434212 sz., akkupakk 404310 sz. PACK méret.

### Műszaki leírás

Ház Ø	59,5 mm
-------	---------

A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 54
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Mérőerő	1,8 - 3,8 N
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	0,006 mm
Befogószer Ø h6	8 mm
Ház vastagsága	32,9 mm
Sorozat	HCT
Méréstartomány	100 mm
Kalibrálás	C1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 100 mm	023010 100
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 100 mm	023000 100

## Tartozék

Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Elemelő mérőórához S_Dial WORK Méréstartomány 12,5 mm	434212 12,5
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50

Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Elemelő mérőórához S_Dial WORK Méréstartomány 25 mm	434212 25
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2