



## Digitális mérőóra Bluetooth leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 12,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	404302 12,5
GTIN	7640125698923
Árucikk kategória	40N

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus ház nagyméretű kijelző mezővel és további analóg kijelzővel. Takarékos üzemmód, automatikus visszakapcsolódással, **abszolút rendszerrel**. Min/Max/Delta, tűrés, átszámítási faktor, AutoOff. Tetszőleges érték **előzetes méretbeállítás (Preset)**. Két vonatkozási érték tárolható. Számláló irányváltás.

Kompatibilis a **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

#### Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

#### Különleges tartozék:

Adatkábel 498948 sz., akkupakk 404310 sz. PACK méret.

Interfész: Bluetooth kapcsolat

IP védettségi osztály: IP 54

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Rádiójeles használat: HCT Mobile App

Rádiójeles használat: HID (Human Interface Device)

Rádiójeles használat: Gyártói szoftver

Kalibrálás: C1

Átkapcsolható leolvasás: 0,001 mm

Hibahatár: 0,003 mm

Mérőerő: 0,65 - 0,9 N  
 Befogósár Ø h6: 8 mm  
 Ház Ø: 59,5 mm  
 Ház vastagsága: 32,9 mm

## Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Ház vastagsága	32,9 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Ház Ø	59,5 mm
Mérőerő	0,65 - 0,9 N
Méréstartomány	12,5 mm
Befogósár Ø h6	8 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Átkapcsolható leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	0,003 mm
Sorozat	HCT
Kalibrálás	C1
Energiaellátás	Elemes
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	013250 12,5
Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	013210 12,5

## Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Elemelő mérőórához S_Dial WORK Méréstartomány 25 mm	434212 25
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 13	434900 13

Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15

Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Elemelő mérőórához S_Dial WORK Méréstartomány 12,5 mm	434212 12,5
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2