

Mitutoyo**Furatmikrokátor mérőórával, Méréstartomány: 35-60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Önközpontosító mérőórás furatmérő hárompontos felfekvéssel. Mattkrómozott készüléktartó és mérőóra. A mérőóra a műanyag ház következtében ütésvédett. A készüléktartót a kézvédő stabilizálja hőmérséklettel szemben. A különböző hosszúságú, cserélhető mérőcsapok és közgyűrűk segítségével a mérőkészülék beállítható a furat \varnothing -re.

Mérőcsap keményfém tapintógömbbel.

Felhasználás:

Összehasonlító mérőkészülék furatok \varnothing pontosságának, hengerességének és körkörösségének ellenőrzésére.

Tartalom:

432051 sz. 10/58 méretű mérőórával 1/100 mm-es leolvasással.

Műszaki leírás

Központosító tányér szélessége	20 mm
Mérésmélység	150 mm
Méréstartomány	35 - 60 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 μ m

Mérőcsapok száma	6
Szabvány	Gyári szabvány
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Kalibrálás	C1
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023220 60
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023210 60
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Hosszabbító (50 mm)	435210
Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 2 mm	435230 2
Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 1 mm	435230 1
Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 0,5 mm	435230 0,5
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 35-90	439914 35-90