


**Garant****ZDHT 150520FR-F10, HU7705, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211768 ALU
GTIN	4062406681937
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Körkösörült váltólapkák a tartószerszámban való pontosan illeszkedő elhelyezkedéshez. A legújabb szerszámanyag generációs nagyteljesítményű mikroszemcsés alapanyag. Optimalizált váltólapka kialakítás könnyen forgácsolható anyagokhoz történő felhasználáshoz.

Sarokrádiusz: 2 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,1 - 0,25 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,1 - 0,25 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Váltólapka ISO kód	ZDHT 150520FR-F10
Minőség	HU7705
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	2000 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	900 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		