

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
10/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Sorozat	GARANT Master
Kés ISO kódja	A10K STFPCR/L11
Teljes hossz L	125 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Középtolódás L ₃	6,2 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Fejhossz L ₁	22 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés