

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
12/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	24,3 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	140 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	14 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Sorozat	GARANT Master
Befogási magasság L ₂	11 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	A12L STFCCR/L11
Középtolódás L ₃	7,2 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés