

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Sorozat	GARANT Master
Kés ISO kódja	A20R STFCCR/L11
Lapkaméret	11 mm
Közélpeltolódás L ₃	11,1 mm
Teljes hossz L	200 mm
Fejhossz L ₁	36 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Szár Ø D _s	20 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés