

Garant**Íves reteszhorony-maró, bevonat nélkül, Ø DC × LC h11 × e8: 32,5X5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 194010 32,5X5 |
| GTIN | 4045197109385 |
| Árucikk kategória | 11W |

Leírás**Kivitel:**

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületen alakösörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban. Különleges felületkezelés.

Figyelem:

Íves reteszhoronyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis horonyok marásához.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Íves reteszekhez DIN 6888 | 5,0×13,0 mm |
| Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,09 mm |
| Vágóél Ø D_c | 32,5 mm |
| Fogak száma Z | 12 |
| Szár Ø D_s | 12 mm |
| Teljes hossz L | 71 mm |
| Élhossz L_c | 5 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS Co 5 |
| Szabvány | DIN 850 D/F |
| Maróprofil | keresztfogazás |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Tűrés névleges Ø | e8 |
| Fogásvételi irány | vízszintes |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal |
| belső hűtés | nem |
| Szártűrés | h6 |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Horonymaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | 250 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 70 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 35 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 22 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 35 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |