

**Garant****T-horonymaró forgácstörős éllel, bevonat nélkül, Ø DC × LC d11 × d11:  
16X8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	194050 16X8
GTIN	4045197109682
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

A paláston és mindkét oldalon vág. Keresztfogazással és forgácstörő hornyokkal.

**Figyelem:**

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához.

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
DIN 650T-hornyokhoz	8 mm
Vágóél Ø $D_c$	16 mm
Fogak száma Z	8
Nyak Ø $D_1$	7 mm
Szár Ø $D_s$	10 mm
Teljes hossz L	62 mm
Élhossz $L_c$	8 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	4
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Maróprofil	keresztfogazás

Tűrés névleges Ø	d11
Spirálszög	15 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Horonymaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	22 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		