

Garant**T-horonymaró forgácstörős éllel, bevonat nélkül, Ø DC × LC d11 × d11:
18X8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 194050 18X8 |
| GTIN | 4045197109699 |
| Árucikk kategória | 11W |

Leírás**Kivitel:**

A paláston és mindkét oldalon vág. Keresztfogazással és forgácstörő hornyokkal.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához.

Műszaki leírás

| | |
|---|----------------|
| Vágóél Ø D _c | 18 mm |
| DIN 650T-hornyokhoz | 10 mm |
| Előtolás f _z acélban < 750 N/mm ² | 0,06 mm |
| Fogak száma Z | 8 |
| Nyak Ø D ₁ | 8 mm |
| Szár Ø D _s | 12 mm |
| Teljes hossz L | 70 mm |
| Élhossz L _c | 8 mm |
| Effektív élek száma Z _{eff} | 4 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámananyag | HSS Co 5 |
| Maróprofil | keresztfogazás |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Tűrés névleges Ø | d11 |
| Spirálszög | 15 fok |
| Fogásvételi irány | vízszintes |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal |
| belső hűtés | nem |
| Szártűrés | h6 |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Horonymaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | 250 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 70 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 35 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 22 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 35 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |