

**HOLEX****Video endoszkóp szonda nélkül, Típus: F1100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Árucikk kategória	42L

**Leírás****Kivitel:**

HOLEX videó endoszkóp nagyméretű, részlethű LCD kijelzővel és átfogó funkciókkal. A napellenző további védelmet nyújt napsütés esetén. A két markolattal a készülék biztonságosan fogható. Az alapkészülék kompatibilis minden 492932 – 492944 sz. HOLEX endoszkóp szondával.

- **Alapkészülék 7 col LCD kijelzővel (képkivágás 6 col).**
- **Zoom mód;; digitális 3 fokozatú zoom: 1,5x, 2x és 5x.**
- **Kép- és videófelvétel tárolható.**
- **USB és AV kimenet. Az integrált USB és AV kimeneten keresztül képeket és videókat továbbíthat egy számítógépre.**
- **Integrált, újratölthető Li-Ion akkumulátor 5 óra működési idővel.**
- **180°-os képforgatás ill. tükrözés.**

**Előny:**

- **Magától értetődően kezelhető érintő kijelző teljes képernyős megjelenítéssel.**
- **Különösen robusztus és kitűnően alkalmas beltéri használatoz.**
- **Nagyon nagyméretű, 6 colos képkivágás.**
- **A képkivágás adapterrel felosztható a 0° és 90° fokos nézet párhuzamos megjelenítéséhez Ø 6 mm szonda használata esetén.**
- **Kommentálási lehetőség hangfelvétellel. A beépített mikrofonnal videó módban a felvétel a vizsgálat közben kommentálható. Ezáltal nem szükséges jegyzetek körülményes készítése és összefoglalása.**
- **Képeknél lehetséges jegyzet hozzáadása.**

- **A tárolt képek összehasonlítása az élőképpel.**
- **A kiválasztott beállítások áttekinthetően megjelennek közvetlenül a kijelzőn.**

**Funkció:**

IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Robusztus, vízálló és porzáró szállítókoszár, SD memóriakártya, tápegység (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB adatkábel, AV kábel, tisztítókészlet. **Szonda nélkül.**

**Opcionális tartozék:**

Endoszkóp szondák 492932 – 492944 sz.

## Műszaki leírás

Be- / kikapcsoló	igen
Felvétel formátum	JPEG / AVI (30fps)
Energiaellátás	Vezetékes
Energiaellátás	Akkus
IP védettségi osztály	IP 55
Fókuszált mélységélesség	16 – 60 mm
Kijelző mérete	7 coll
Kijelző felbontás	640×480 px
Üzemi hőmérséklet	0 - 40 °C
Kijelzés	Érintőképernyő
Termék fajtája	Endoszkóp

## Tartozék

Lítium-ion akkumulátor Típus	492918
------------------------------	--------