

**Garant****VCGT 220530 FN, HU7810, Típus: ALU**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	211861 ALU
GTIN	4062406676841
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Finomszemcsés anyag, polírozott forgácstörő horony – rendkívül csökkentett élrátét képződési hajlam.

**Figyelem:**

$a_{p\max} = 7$  mm nagyoláshoz  $a_e = 1 \times D$  értékkel.

## Műszaki leírás

Típus	ALU
Előtolás $f_z$	0,25 mm
Sarokrádiusz	3 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	VCGT 220530 FN
Minőség	HU7810
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	1900 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	500 m/min	N
CuZn	alkalmas	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		