

**Garant****T-horonymaró, bevonat nélkül, Ø DC × LC d11 × d11: 32X14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	194030 32X14
GTIN	4045197109590
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

A maró a paláston és mindkét oldalon vág. A váltakozóan ferde állású fogak (keresztfogazás) következtében nagy vágási teljesítmény érhető el.

**Figyelem:**

DIN 650 szerinti T-hornyok felfogó asztalokba és készülékekbe történő marásához.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Előtolás f <sub>z</sub> acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
DIN 650T-hornyokhoz	18 mm
Fogak száma Z	8
Nyak Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Teljes hossz L	90 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	14 mm
Effektív élek száma Z <sub>eff</sub>	4
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS Co 5
Maróprofil	keresztfogazás

Tűrés névleges Ø	d11
Spirálszög	15 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Horonymaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	22 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		