


Garant**Nagyoló-simító homlok-palástmaró NF, bevonat nélkül, Ø×szélesség js16:
60X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	182500 60X30
GTIN	4045197531322
Árucikk kategória	11U

Leírás**Kivitel:****Hátraköszörült profil.** A széles fogbordák profilváltoztatás nélkül gyakran utánköszörülhetnek.**Figyelem:** f_z ha $a_e = 0,5 - 1 \times D$.**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D _c	60 mm
Furat Ø H7	27 mm
Fogak száma Z	8
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	30 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5

Szabvány	DIN 1880 T1
Maróprofil	NF
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	27 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	M
CuZn	alkalmas	45 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		