

**Garant****Nagyoló homlok-palástmaró HR, TiAlN, Ø×szélesség js16: 80X45mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	182750 80X45
GTIN	4045197097286
Árucikk kategória	11U

**Leírás****Kivitel:****Hátraköszörült finom recés profil. Optimális vágóél-geometria.****Figyelem:** $f_z$  ha  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .**Műszaki leírás**

Furat Ø H7	27 mm
Vágóél Ø $D_c$	80 mm
Fogak száma Z	10
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	45 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1880 T1

Maróprofil	HR
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	27 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	42 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	38 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	33 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	S
CuZn	alkalmas	60 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		