


HOLEX**Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313405 250
GTIN	4062406699185
Árucikk kategória	32R

Leírás**Kivitel:**

Szorítópofák hegyes fogazással 1/16 col × 90°.

Mart hornyok és fogazás, **nem barnított.**

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhmm és más gyártmányú **patronos erőbefogókhoz.**

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Szélesség B	45 mm
Furattávolság a	15 mm
Magasság H	54 mm
Hossz L	95 mm
Tokmány típus	250 mm

Más tokmány típushoz is megfelelő	315 mm
Menet DIN 912	M16
Furattávolság b	25 mm
Horonyszélesség D	21 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák