


**HOLEX****Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 160****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313475 160
GTIN	4019208193489
Árucikk kategória	32R

**Leírás****Kivitel:**

Szorítópofák hegyes fogazással 1/16 col × 90°.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

**Mart** hornyok és fogazás, **nem barnított.**

**Alapanyag:**

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

**Alkalmazható:**

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók.**

**Opcionális tartozék:**

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

**Figyelem:**

- **Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

**Műszaki leírás**

Furattávolság a	15 mm
Tokmány típus	160 mm
Magasság H	40 mm
Furattávolság b	22 mm
Szélesség B	35 mm

Horonyszélesség D	17 mm
Hossz L	78 mm
Menet DIN 912	M12
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák