

**HOLEX****Puhapofa felsőrész készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313315 315
GTIN	4062406699147
Árucikk kategória	32R

**Leírás****Kivitel:**

Lépcsők nélkül, egyedi befogási Ø kiesztergálásához. **Mart** felfekvő felület, **nem barnított**.

**Felhasználás:**

Mivel a pofák **néhány másodpercen belül** cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. **Így az átállási idő minimálisra csökkenthető.** A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső nélküli puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.

Edzett alaptestekre történő felcsavarozáshoz. Olyan szabálytalan alakú vagy már megmunkált munkadarabok befogására, amelyeknek nem szabad megsérülniük. Ehhez a pofákat a munkadarab alakjának megfelelően kell kimunkálni.

**Alapanyag:**

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

**Alkalmazható:**

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

**Figyelem:**

**A 400 méret az 500 befogó mérethez is megfelelő.**

Alumínium puhapofa felsőrész **külön rendelésre.**

**Műszaki leírás**

Horonyszélesség D	12 mm
-------------------	-------

Szélesség B	35 mm
Furattávolság b	54 mm
Hossz L	145 mm
Tokmány típus	315 mm
Bordahossz A	26 mm
Magasság H	50 mm
Hozzávaló színekód	Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Hozzávaló színekód	Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány pofák