

HOLEX**Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 170****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313745 170
GTIN	4067263151333
Árucikk kategória	32R

Leírás**Kivitel:**

Lágy rátétpofák, hosszú, fogazás 1,5×60°.

Finom mart hornyok és fogazás, **nem barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horony szélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Szélesség B	31 mm
Menet DIN 912	M10
Magasság H	32 mm
Furattávolság a	15 mm
Furattávolság b	20 mm

Tokmány típus	170 mm
Hossz L	82 mm
Horonyszélesség D	12 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák