




Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 210



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 313745 210 |
| GTIN | 4062406699291 |
| Árucikk kategória | 32R |

Leírás

Kivitel:

Lágy rátétpofák, hosszú, fogazás 1,5×60°.

Finom mart hornyok és fogazás, **nem barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------|
| Szélesség B | 35 mm |
| Hossz L | 102 mm |
| Furattávolság b | 25 mm |
| Magasság H | 40 mm |
| Horonyszélesség D | 14 mm |

| | |
|--------------------|--|
| Furattávolság a | 20 mm |
| Menet DIN 912 | M12 |
| Tokmány típus | 210 mm |
| Hozzávaló színekód | Schunk patronos erőbefogók és pofák |
| Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |