

Garant**Keskeny tárcsamaró, bevonat nélkül, Ø×szélesség js16×k11: 50X1,6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 185500 50X1,6 |
| GTIN | 4045197097309 |
| Árucikk kategória | 11U |

Leírás**Kivitel:**

Három oldalt vágó fém tárcsamaró, furatvállal és ékhoronnyal. Keresztfogazású: A váltakozóan ferde fogazású maró mély vágásoknál is nagyon jól forgácsol.

Felhasználás:

Reteszhornyok marásához vagy szétválasztásához, ha pontos és tiszta munkadarab oldalfelületek elérése a cél.

Figyelem:

f_z ha $a_e = 0,1 \times D$.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------|
| Vágóél Ø D _c | 50 mm |
| Fogak száma Z | 22 |
| Előtolás f_z acélban < 750 N/mm ² | 0,04 mm |
| Furat Ø H7 | 16 mm |
| Fogásszélesség | 1,6 mm |

| | |
|------------------|----------------|
| Szárkivitel | furattal |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszáanyag | HSS Co 5 |
| Szabvány | DIN 1834 A |
| Maróprofil | keresztfogazás |
| Típus | N |
| Tűrés névleges Ø | js16 |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Tárcsamaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 19 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 19 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 19 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 9 m/min | M |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N |
| Uni | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |