


Mitutoyo**Furatmikrokátor mérőórával, Méréstartomány: 18-35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Önközpontosító mérőórás furatmérő hárompontos felfekvéssel. Mattkrómozott készüléktartó és mérőóra. A mérőóra a műanyag ház következtében ütésvédett. A készüléktartót a kézvédő stabilizálja hőmérséklettel szemben. A különböző hosszúságú, cserélhető mérőcsapok és közgyűrűk segítségével a mérőkészülék beállítható a furat \varnothing -re.

Mérőcsap keményfém tapintógömbbel.

Felhasználás:

Összehasonlító mérőkészülék furatok \varnothing pontosságának, hengerességének és körköröségének ellenőrzésére.

Tartalom:

432051 sz. 10/58 méretű mérőórával 1/100 mm-es leolvasással.

Műszaki leírás

Méréstartomány	18 - 35 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 μ m
Központosító tányér szélessége	12,7 mm
Mérésmélység	100 mm

Mérőcsapok száma	9
Szabvány	Gyári szabvány
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Kalibrálás	C1
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023210 60
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
DAkKS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023220 60
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Távtartó gyűrű belső Ø 5,3 mm Gyűrűszélesség 0,5 mm	435220 0,5
Távtartó gyűrű belső Ø 5,3 mm Gyűrűszélesség 1 mm	435220 1