

Garant**Tárcsamarók HSS-Co5, bevonat nélkül, Ø×szélesség ±0,1×k11: 63X3 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	185005 63X3
GTIN	4045197546500
Árucikk kategória	11U

Leírás

Kivitel:

Tárcsamaró, hasonló, mint a DIN 885-A. **Csoportmaró**: közbenső szélességekhez az azonos Ø-jű és azonos fogszámú marók csoporttá kapcsolhatók össze és a kívánt szélességre állíthatók be. A fogak egymásba kapcsolódnak, mivel a marón nincs kiemelkedő furatváll. **A 2 részes csoport különösen gazdaságos.** A megcserélésükkel a maró mindkét oldaléle használható.

Figyelem:

- **A marókat csoportban ne fogassa össze megfelelő szélességű marótüske gyűrűk nélkül, mivel a marók megsérülhetnek.**
- **Hozzávaló marótüske távtartógyűrűket lásd a 30. csoportban.**

A marók ±0,1 mm külső Ø tűréssel készülnek. Amennyiben 2 maró csoportmaróként történő használatakor nagyobb pontosság szükséges, úgy a marókat összekapcsolt állapotban át kell köszörülni.

Teli hornyok: f_z ha $a_e = 0,1 \times D$.

belső hűtés: nem

Furat Ø H6 d_1 : 22 mm

Fogak száma Z: 18

Váll vastagsága $b \pm 0,1$: 2,5 mm

Váll Ø $d_2 \pm 1$: 40 mm

Fog magassága Z_h : 11,5 mm

Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos A/B szélességű maróval: 3 mm

Műszaki leírás

Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő B szélességű maróval	4 mm
Váll vastagsága $b \pm 0,1$	2,5 mm
Fog magassága Z_h	11,5 mm
Furat $\varnothing H6 d_1$	22 mm
Fogásszélesség	3 mm
Előtolás f_z acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos szélességű maróval, E teljes szélességet ad ki	5,7 - 5,8 mm
Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő A szélességű maróval	3 mm
Fogak száma Z	18
Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő szélességű maróval, E teljes szélességet ad ki	6,6 - 6,8 mm
Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos A/B szélességű maróval	3 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Váll $\varnothing d_2 \pm 1$	40 mm
Szárkivitel	furattal
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 885 A
Típus	N
Tűrés névleges \varnothing	$\pm 0,1$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Tárcsamaró

