

Garant**Rádiuszmarók, Weldon szár, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216825 2
GTIN	4062406706425
Árucikk kategória	210

Leírás**Felhasználás:**

Konvex rádiuszok létrehozásához alkatrészeken. A karcsú, kompakt design sokféle alkalmazást tesz lehetővé és különösen alkalmas mély üregekben való használatra.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: nem

Rádiuszmarás: Előre

Vágóélek száma Z: 2

Szár Ø D_s: 20 mm

maximális Ø: 22 mm

Kinyúlási hossz L₁: 35 mm

Teljes hossz L_{ges}: 120 mm

minimális rádiusz: 3 mm

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	219879 1 (TX15; 3Nm)
Hozzávaló váltólapka	216841 3 - 5
belső hűtés	nem
Teljes hossz L _{ges}	120 mm
Vágóélek száma Z	2
Kinyúlási hossz L ₁	35 mm
minimális rádiusz	3 mm

maximális Ø	22 mm
Szár Ø D _s	20 mm
max. rádiusz	5 mm
Rádiuszmarás	Előre
Szárkivitel	Weldon szár
Szerszámcsere	PowerCard

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0