

**Garant****Rádiuszmarók, Weldon szár, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216825 1
GTIN	4062406706418
Árucikk kategória	210

**Leírás****Felhasználás:**

Konvex rádiuszok létrehozásához alkatrészeken. A karcsú, kompakt design sokféle alkalmazást tesz lehetővé és különösen alkalmas mély üregekben való használatra.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: nem

Rádiuszmarás: Előre

Vágóélek száma Z: 2

Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

maximális Ø: 22 mm

Kinyúlási hossz L<sub>1</sub>: 35 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 120 mm

minimális rádiusz: 1 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L <sub>ges</sub>	120 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	35 mm
Váltólapka csavar	219879 1 (TX15; 3Nm)
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	nem
Hozzávaló váltólapka	216841 1 - 2,5
max. rádiusz	2,5 mm

minimális rádiusz	1 mm
maximális Ø	22 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Rádiuszmarás	Előre
Szárkivitel	Weldon szár
Szerszámcsere	PowerCard

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX15	674248 TX15