

**Garant****Rádiusz váltólapka, HB7525, Rádiusz r: 3,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216841 3,5
GTIN	4062406706487
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Felhasználás:**

Univerzálisan alkalmazható váltólapka, elsősorban acélhoz, erősen ötvözött acélokhoz és öntvényhez. Optimalizált forgácstörő az akadálytalan forgácselvezetéshez.

**Figyelem:**

A 294500 sz. rádiusz-esztergaszerszámon is használható.

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,1 - 0,4 mm

Hossz L: 15 mm

Szélesség B: 9,52 mm

Lapvastagság S: 3,18 mm

Hozzávaló rádiuszmaró: 216825 2

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,1 - 0,4 mm
Szélesség B	9,52 mm
Lapvastagság S	3,18 mm
Hossz L	15 mm

Hozzávaló rádiuszmaró	216825 2
Minőség	HB7525

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	390 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	M
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		