

Garant**Késtartó rádiusz váltólapkákhoz, Szármagasság h: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	294500 25
GTIN	4062406706548
Árucikk kategória	21T

Leírás**Kivitel:**

Köszörült felfekvő felülettel és pozícionáló csapokkal, rádiusz váltólapkák befogására.

Felhasználás:

Konvex rádiuszok esztergálásához külső átmérőkön vagy furatokban.

Alkalmazható:

294510 és 216841 sz. rádiusz váltólapkák.

Figyelem:

A D_{min} a lehető legkisebb belső alkatrész átmérőnek felel meg az ütközés elkerülése érdekében.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	150 mm
Váltólapka csavar	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{min}	20 mm
L_4	30 mm
Hozzávaló váltólapka	294510
b	25 mm
Rádiuszmarás	Előre
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,0 Nm

211750 3,0

Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil
TX15

675155 TX15