

**Garant****Késtartó rádiusz váltólapkákhoz, Szármagasság h: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	294500 20
GTIN	4062406706531
Árucikk kategória	21T

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült felfekvő felülettel és pozícionáló csapokkal, rádiusz váltólapkák befogására.

**Felhasználás:**

Konvex rádiuszok esztergálásához külső átmérőkön vagy furatokban.

**Alkalmazható:**

294510 és 216841 sz. rádiusz váltólapkák.

**Figyelem:**

A  $D_{min}$  a lehető legkisebb belső alkatrész átmérőnek felel meg az ütközés elkerülése érdekében.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	125 mm
Váltólapka csavar	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{min}$	20 mm
$L_4$	30 mm
Hozzávaló váltólapka	294510
b	20 mm
Rádiuszmarás	Előre
Termék fajtája	Esztergakés

---

**Tartozék**

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
3,0 Nm

211750 3,0

Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil  
TX15

675155 TX15