

**Mitutoyo****Furatmikrokátor mérőórával, Méréstartomány: 50-150mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 435203 50-150 |
| GTIN              | 4946368854908 |
| Árucikk kategória | 44A           |

**Leírás****Kivitel:**

Önközpontosító mérőórás furatmérő hárompontos felfekvéssel. Mattkrómozott készüléktartó és mérőóra. A mérőóra a műanyag ház következtében ütésvédett. A készüléktartót a kézvédő stabilizálja hőmérséklettel szemben. A különböző hosszúságú, cserélhető mérőcsapok és közgyűrűk segítségével a mérőkészülék beállítható a furat  $\varnothing$ -re.

Mérőcsap keményfém tapintógömbbel.

**Felhasználás:**

Összehasonlító mérőkészülék furatok  $\varnothing$  pontosságának, hengerességének és körkörösségének ellenőrzésére.

**Tartalom:**

432051 sz. 10/58 méretű mérőórával 1/100 mm-es leolvasással.

**Műszaki leírás**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Mérésmélység                       | 150 mm      |
| Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 0,5 $\mu$ m |
| Központosító tányér szélessége     | 38 mm       |
| Mérőcsapok száma                   | 11          |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Méréstartomány | 50 - 150 mm              |
| Szabvány       | Gyári szabvány           |
| Csomagolás     | Stabil doboz             |
| Kalibrálás     | C4                       |
| Kalibrálás     | C1                       |
| Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |

## Szolgáltatások

|   |             |
|---|-------------|
| KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001<br>Max. méréstartomány 10 mm         | 023000 10   |
| KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max.<br>méréstartomány 160 mm                          | 023210 160  |
| DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 /<br>0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm | 023010 12,5 |

## Tartozék

|  |              |
|--|--------------|
| Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 3 mm      | 435230 3     |
| Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 2 mm      | 435230 2     |
| Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 1 mm      | 435230 1     |
| Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 0,5 mm    | 435230 0,5   |
| Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 35-90 | 439914 35-90 |
| Hosszabbító (50 mm)                                    | 435210       |