

Garant**VHM maró MTC, bevonat nélkül, Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 202244 16 |
| GTIN | 4045197538529 |
| Árucikk kategória | 11X |

Leírás**Kivitel:**

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő **polírköszörüléssel** hosszú forgácsú alumínium anyagokhoz a **kitűnő forgácselvezetés** érdekében.

45°-os élettörés **nélkül**.

45°-os élettörés **nélkül**.

1–2 méret – tűrés: Méret névleges Ø $D_c = e8$.

2,5–20M méret – Tűrés: Méret névleges Ø $D_c = h6$.

Felhasználás:

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL! Az ajánlott utódtermék a 202002 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---|----------|
| Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel | 42 mm |
| Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,09 mm |
| Nyak Ø D_1 | 15 mm |
| Vágóél Ø D_c | 16 mm |
| Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,065 mm |
| Fogak száma Z | 3 |
| Száralak | HB |
| Szár Ø D_s | 16 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Teljes hossz L | 92 mm |
| Élhossz L _c | 36 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 |
| Tűrés névleges Ø | h6 |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel |
| Spirálszög | 45 fok |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | DIN 6527 |
| Típus | W |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen |
| Fogásszélesség a _e marási műveletnél | 0,5 × D oldalazásnál |
| Fogásszélesség a _e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| belső hűtés | nem |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|----------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu | alkalmas | 190 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 150 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 120 m/min | N |
| PMMA Akрил | alkalmas | 180 m/min | N |
| PE-HD | alkalmas | 130 m/min | N |
| PA 66 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PEEK | alkalmas | 130 m/min | N |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------|---|
| PF 31 | alkalmas | 110 m/min | N |
| Honeycomb szendvics | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 120 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 150 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |
| Szárász | feltételesen alkalmas | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |