

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Teljes hossz L	80 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Középtolódás L ₃	3 mm
Fejhossz L ₁	15 mm
Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Beállítási szög κ	140 fok
Lapkaméret	5 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Kés ISO kódja	A08F SVOCR/L05
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

