

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261379 8/05 |
| GTIN | 4062406710781 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Beállítási szög κ | 140 fok |
| Fejhossz L_1 | 15 mm |
| Teljes hossz L | 80 mm |
| Kés ISO kódja | A08F SVOCR/L05 |
| Középtelődés L_3 | 3 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø D_{min} | 8 mm |
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 0501.. |
| Lapkaméret | 5 mm |
| Szár Ø D_s | 8 mm |
| Befogási magasság L_2 | 7,5 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 26 |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | balos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

