

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	16 mm
Középtolódás L ₃	9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Beállítási szög κ	140 fok
Befogási magasság L ₂	15 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	A16M SVOCR/L11
Fejhossz L ₁	35 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

